



Mandy Lorenz

Brillenstudio Kaiser, Bodenwerder

„Sehr gutes Handling, einfache Anpassung“

Die Biotrue® ONEday hebt sich insbesondere durch längere komfortable Tragezeit und gutes Handling ab. Die Linsen sind etwas fester, dadurch gelingt das Auf- und Absetzen leichter. Durch das Material punktet sie mit guter Benetzung und hoher Formstabilität für eine Tageslinse. Die Spontanverträglichkeit ist relativ gut, auch bei den Mehrstärkenlinsen, zudem bietet sie nach längerer Tragezeit noch guten Tragekomfort und angenehmes Tragegefühl.



Die Anpassung ist sehr einfach. Die Linsen sind präzise gefertigt und die Werte lassen sich von Monatslinsen gut übernehmen. Bei der torischen Biotrue® ONEday funktioniert die Stabilisierung ausgesprochen gut, die Linsen bleiben sicher auf dem Auge, ohne sich zu verdrehen. Auch die multifokale Linse überzeugt durch die leichte Anpassung, manchmal muss man ein bisschen experimentieren, da auch Kunden unterschiedlich reagieren. Die Sicht in allen Entfernungen ist, ähnlich wie bei Monatslinsen, bei größeren Additionen schwieriger, aber für Einsteiger sehr leicht in Bezug auf die Gewöhnung.

Persönlich empfehle ich die Biotrue® ONEday bei sporadischem Linsentragen und bei regelmäßigem

Tragen, wenn der Kunde die Pflege lästig findet, sowie als Starter, wenn der Kunde erst mal ausprobieren möchte.

Mein Tipp für alle, die die Biotrue® ONEday erstmalig anpassen und damit ihren Kontaktlinsen-Umsatz steigern wollen: **Tatsächlich zur Anpassung benutzen, da das Handling besser als bei herkömmlichen Tageslinsen ist** und auch Anfänger gut damit zurechtkommen. Als Vorteil sollte man dann darstellen, dass bei der Biotrue® ONEday als Tageslinse der hohe Tragekomfort des Hydrogels vorhanden ist, man sie trotzdem nicht aufwendig pflegen muss und der Verlust einer Linse nicht so dramatisch ist, z. B. beim Schwimmen.

Zusammenfassend ist die Biotrue® ONEday eine Tageskontaktlinse, die durch das hochwertige Hydrogel-Material eine komfortable Alternative zur Monatslinse bietet. **Sie ist einfach in der Anpassung und durch die hohe Formstabilität des Materials auch für Einsteiger gut geeignet**, da man auch gut das Auf- und Absetzen erlernen kann. Durch die drei Linsentypen kann man auch fast jede Fehlsichtigkeit ausgleichen und dem Kunden verschiedene Lösungsmöglichkeiten anbieten.

